



수용성 방청제 성능평가 시험

테스트 시작일자	1/5/2011	테스트품 검사일	1/5/2011	당일
방청 방법	DIPPING	방청 조건	BRIX 농도계 5%	
테스트 온도	23℃	테스트 염도	5.0%	
테스트 아이템	품명 : CUP-MID			
방청제 종류	ANTICO-145W, U사(국산), P사(수입품) 3종			
1. ANTICO-145W		색상 : 투명한 연갈색	원액농도 : 40%	REMARK
  <p style="text-align: center;">DIPPING 후 잔여 방청액 제거</p>		 <p style="text-align: center;">잔여 방청액 제거 후 포장</p>		약간의 냄새가 나며 특이점은 없음.
2. U사(국산)		색상 : 갈색투명	원액농도 : 40%	
  <p style="text-align: center;">DIPPING 후 잔여 방청액 제거</p>		 <p style="text-align: center;">잔여 방청액 제거 후 포장</p>		약간의 냄새가 나며 짙은 갈색투명으로 제품 도포시 상면의 잔여액이 눈에 띄임.
3. P사(수입품)		색상 : 투명한 연갈색	원액농도 : 40%	
  <p style="text-align: center;">DIPPING 후 잔여 방청액 제거</p>		 <p style="text-align: center;">잔여 방청액 제거 후 포장</p>		미량의 냄새가 나고 특이점은 없음.

수용성 방청제 성능평가 시험

테스트 시작일자	1/5/2011	테스트품 검사일	1/10/2011	6일 경과
방청 방법	DIPPING	방청 조건	BRIX 농도계 5%	
테스트 온도	23℃	테스트 염도	5.0%	
테스트 아이템	품명 : CUP-MID			
방청제 종류	ANTICO-145W, U사(국산), P사(수입품) 3종			

1. ANTICO-145W	색상 : 투명한 연갈색	원액농도 : 40%	REMARK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <p style="text-align: center;">DIPPING 후 잔여 방청액 제거</p>			외관 및 발청 상태 양호하며 냄새 없음.


2. U사(국산)	색상 : 갈색투명	원액농도 : 40%	REMARK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   <div style="display: flex; align-items: center;">   </div> </div> <p style="text-align: center;">DIPPING 후 잔여 방청액 제거</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">내경부 발청</p>			내경부 가공면 녹 발생.


3. P사(수입품)	색상 : 투명한 연갈색	원액농도 : 40%	REMARK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <p style="text-align: center;">DIPPING 후 잔여 방청액 제거</p>			외관 및 발청 상태 양호하며 냄새 없음.

수용성 방청제 성능평가 시험

테스트 시작일자	1/5/2011	테스트품 검사일	1/14/2011	10일 경과
방청 방법	DIPPING	방청 조건	BRIX 농도계 5%	
테스트 온도	23℃	테스트 염도	5.0%	
테스트 아이템	품명 : CUP-MID			
방청제 종류	ANTICO-145W, U사(국산), P사(수입품) 3종			

1. ANTICO-145W	색상 : 투명한 연갈색	원액농도 : 40%	REMARK
 <p style="text-align: center;">DIPPING 후 잔여 방청액 제거</p>			
외관 및 발청 상태 양호하며 냄새 없음.			


2. U사(국산)	색상 : 갈색투명	원액농도 : 40%	REMARK
 <p style="text-align: center;">DIPPING 후 잔여 방청액 제거</p> <p style="text-align: center; color: red;">내경부 발청 진행 中.</p>			
내경부 발청 진행 中.			


3. P사(수입품)	색상 : 투명한 연갈색	원액농도 : 40%	REMARK
 <p style="text-align: center;">DIPPING 후 잔여 방청액 제거</p> <p style="text-align: center; color: red;">외경부 발청</p>			
외경 비가공면 녹 발생.			

수용성 방청제 성능평가 시험

테스트 시작일자	1/5/2011	테스트품 검사일	1/19/2011	15일 경과
방청 방법	DIPPING	방청 조건	BRIX 농도계 5%	
테스트 온도	23℃	테스트 염도	5.0%	
테스트 아이템	품명 : CUP-MID			
방청제 종류	ANTICO-145W, U사(국산), P사(수입품) 3종			

1. ANTICO-145W	색상 : 투명한 연갈색	원액농도 : 40%	REMARK
 <p style="text-align: center;">DIPPING 후 잔여 방청액 제거</p>			외관 및 발청 상태 양호하며 냄새 없음.





2. U사(국산)	색상 : 갈색투명	원액농도 : 40%	REMARK
 <p style="text-align: center;">DIPPING 후 잔여 방청액 제거</p> <p style="text-align: center; color: red;">내경부 발청 진행 中.</p>			내경부 발청부가 커짐.







3. P사(수입품)	색상 : 투명한 연갈색	원액농도 : 40%	REMARK
 <p style="text-align: center;">DIPPING 후 잔여 방청액 제거</p> <p style="text-align: center; color: red;">외경부 발청</p>			외경부 발청부가 커지며 다리부에도 녹 발생.

수용성 방청제 성능평가 시험

테스트 시작일자	1/5/2011	테스트품 검사일	2/1/2011	28일 경과
방청 방법	DIPPING	방청 조건	BRIX 농도계 5%	
테스트 온도	23℃	테스트 염도	5.0%	
테스트 아이템	품명 : CUP-MID			
방청제 종류	ANTICO-145W, U사(국산), P사(수입품) 3종			

1. ANTICO-145W	색상 : 투명한 연갈색	원액농도 : 40%	REMARK
   <p style="text-align: center;">DIPPING 후 잔여 방청액 제거</p>			외관 및 발청 상태 양호하며 냄새 없음.

2. U사(국산)	색상 : 갈색투명	원액농도 : 40%	REMARK
    <p style="text-align: center;">DIPPING 후 잔여 방청액 제거</p> <p style="text-align: center; color: red;">내경부 발청 진행 中.</p>			내경부 발청부가 커짐.


3. P사(수입품)	색상 : 투명한 연갈색	원액농도 : 40%	REMARK
      <p style="text-align: center;">DIPPING 후 잔여 방청액 제거</p> <p style="text-align: center; color: red;">외경부 발청</p>			외경부 발청부가 커지며 다리부에도 녹 발생.

수용성 방청제 성능평가 시험

테스트 시작일자	1/5/2011	테스트품 검사일	2/10/2011	37일 경과
방청 방법	DIPPING	방청 조건	BRIX 농도계 5%	
테스트 온도	23℃	테스트 염도	5.0%	
테스트 아이템	품명 : CUP-MID			
방청제 종류	ANTICO-145W, U사(국산), P사(수입품) 3종			

1. ANTICO-145W	색상 : 투명한 연갈색	원액농도 : 40%	REMARK
 <p style="text-align: center;">DIPPING 후 잔여 방청액 제거</p> <p style="text-align: center; color: red;">상면홀부 발청</p>			
Ø21 홀 옆부분 미세 점록 발생.			

2. U사(국산)	색상 : 갈색투명	원액농도 : 40%	REMARK
 <p style="text-align: center;">DIPPING 후 잔여 방청액 제거</p> <p style="text-align: center; color: red;">내경부 및 상면홀부 발청 진행 中.</p>			
내경부 발청부가 커지며 홀옆부분 발청.			

3. P사(수입품)	색상 : 투명한 연갈색	원액농도 : 40%	REMARK
 <p style="text-align: center;">DIPPING 후 잔여 방청액 제거</p> <p style="text-align: center; color: red;">외경부 발청</p>			
외경부 발청부가 커지며 다리부에도 녹 발생.			